

■ 909LK ハンマーロック寸法表

品番・品種	呼称	適正取付高さ mm	DOWN 高さ H1 mm	UP 高さ H2 mm	ストローク Smm	取付座 A×B mm	取付ピッチ X×Y mm	ペダル 長さ Lmm	取付座 よりのスキマ hmm	取付穴径 mm	単質量 g	最大積載 質量 Kg
909LK-42S 100		132	137	112	25	70×100	50×80	127	1	8.5	770	—
909LK-42S 125		168	173	148	25	100×100	80×80	127	29	8.5	810	—
909LK-42S 150		190	195	170	25	100×100	80×80	127	29	8.5	850	—
909LK-P0S 130		177	182	157	25	100×100	80×80	127	29	8.5	840	—

- 積載質量はキャスターで受ける設計になっています。
- 909LK-42S の適正取付高さは 420S-100mm ～ 150mm の取付け高さと同じですので高さ調節する事無く使用できます。
- 909LK-P0S の適正取付高さは 400P0S-130mm の取付け高さと同じですので高さ調節する事無く使用できます。


■ 900 ハンマーロック寸法表

品番・品種	呼称	適正取付高さ mm	DOWN 高さ H1 mm	UP 高さ H2 mm	ストローク Smm	取付座 A×B mm	取付ピッチ mm	ペダル 長さ Lmm	取付座 よりのスキマ hmm	取付穴径 mm	単質量 Kg	最大積載 質量 Kg
900-2	100	142	150	125	25	120×120	85×85 100×100	138	3	11	1.6	200
900-4	150	202	210	170	40	120×120	85×85 100×100	146	10	11	1.8	300
900-5 ※	200	240	248	198	50	120×120	85×85 100×100	138	29	11	1.9	350
900-2 SUS	100	142	150	125	25	120×120	85×85 100×100	138	5	11	1.6	200
900-4 SUS	150	202	210	170	40	120×120	85×85 100×100	146	12	11	1.8	300

- オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。
- ※900-5 は適正取付高さ 250mm も製作できます。【H 250】と別途ご用命ください。（DOWN 高さ 258mm、UP 高さ 208mm となります。）
- 注）最大積載質量を超えないように積載してください。
- ウレタンベース仕様、導電ゴムベース仕様をご用命の際は下記セールスブランチへお問い合わせください。



■スパーサー
板厚 3mm、銅板製



■ウレタンベース
床面にマーキング痕を残しにくい、耐油性・耐摩耗性に優れたウレタン仕様です。



■導電ゴムベース
静電気対策に最適で、クリーンルームでも使用できる導電ゴム仕様です。

■詳細は下記セールスブランチへお問い合わせください。

株式会社 ハンマーキャスターセールス

東京支店

〒105-0004 東京都港区新橋六丁目5番4号
TEL 03-3434-2941 FAX 03-3434-2615

大阪支店

〒578-0964 大阪府市新庄西10番35号
TEL 06-6746-3930 FAX 06-6746-3943

静岡営業所

〒422-8036 静岡市駿河区敷地一丁目3番22号
TEL 054-237-5409 FAX 054-237-0756

岡山営業所

〒700-0922 岡山市北区東古松南町7番2号
TEL 086-226-2660 FAX 086-226-2664

名古屋支店

〒462-0038 名古屋市北区椎児宮通一丁目45番地
TEL 052-915-1020 FAX 052-911-0420

広島支店

〒733-0842 広島市西区井口五丁目20番2号
TEL 082-277-2935 FAX 082-277-2936

金沢営業所

〒921-8001 金沢市高島三丁目15番地
TEL 076-292-0315 FAX 076-292-0313

福岡支店

〒812-0006 福岡市博多区上牟田一丁目26番16号
TEL 092-472-5655 FAX 092-474-2736



909 ハンマーロック



900 ハンマーロック




900 ハンマーロック
ステンレスタイプ

操作性・耐久性に優れたフロアロック。

台車や機器の安全保持に最適です。

■ロックもアンロックもワンタッチ。

誰でも簡単に、確実にロックすることができます。



■取付けの際は

床面から取付け座までの隙間を適正取付け高さになるように設定してください。


■使用の際は

●ロックする場合


ダウンペダルを下まで踏み込んでください。その時、アップペダルはダウンペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。

●アンロック（ロック解除）する場合

アップペダルを下へ踏み込むとダウンペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。するとベースが上に昇りロックが解除されます。



内蔵スプリングの働きにより、床面を押し付けてロックします。その縮み代が約5mm、押し圧力は約392N(約40kgf)です。




全圧約392N(約40kgf)の内蔵スプリングの働きによりベースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面に対応できます。

キャスターの取付け高さによっては、ハンマーロックまたはキャスターの取付け座面上に「スペーサー」を設け、高さを調整する必要があります。

■メンテナンス

定期的に下図の各摺動部へ注油等の潤滑処理を行っていただくことで、製品の機能がより充分に発揮されます。



■取扱い注意点 ⚠

- 取付け時には必ず自在キャスターと自在キャスターの間にセットしてください。
- 適正取付け高さを厳守してください。
取付けスペースが高すぎると完全にロックしません。
- 適正取付け高さは、ダウン高さから内蔵スプリング及びベースの縮み代を差し引いた寸法です。
- ジャッキがわりの使用は絶対しないでください。
キャスター付き台車のストッパーであって、持ち上げを目的としておりません。
- 作業台やステップ台の固定には使用しないでください。
- 傾斜地や斜面での使用は避けてください。
- 取付けフレームとペダルの間に足を挟まないように、ペダルは外に出して取付けてください。
フレーム内に取付ける場合は、足を挟まないようにすき間をあけてください。



脚パイプ部にアースクリップを付けるなど製品に
電気が通る様な方法で溶接しないで下さい。

※パイプ内に仕組まれたバネに電気が通って発熱し、
性能が損なわれる可能性があります。